

**Garant**
**XOMT060310ZZSR, HB4020, tip: ST900**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Razred artikla	21A

### Opis

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,8 mm

Debljina pločica S: 3.18 mm

### Tehnički opis

Tip	ST900
Posmak $f_z$ po zubu	0,8 mm
Kutni radijus	1 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMT060310ZZSR
Vrsta	HB4020
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		