

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4130, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Tehnički opis

Tip	INOX
Posmak f_z po zubu	0,8 mm
Kutni radijus	1 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMT060310ZZSR
Vrsta	HB4130
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks.}$	1 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		