

Garant**XDMT120516ZDSR, HB4130, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212893 INOX
GTIN	4045197943200
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnički opis**

Posmak f_z po zubu	1,2 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	5.56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT120516ZDSR
Vrsta	HB4130
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	2 mm

Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		