


Garant
XDMT120516ZDSR, HB4020, tip: ST900


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212887 ST900
GTIN	4045197943170
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Posmak f_z po zubu: 1,2 mm

Debljina pločica S: 5.56 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	1,2 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	5.56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT120516ZDSR
Vrsta	HB4020
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	2 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		