

Garant**XDMT090416ZDER, HB4430, tip: TI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212881 TI
GTIN	4045197943156
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mmPosmak f_z po zubu: 0,6 mm

Debljina pločica S: 4.76 mm

Tehnički opis

Tip	Ti
Posmak f_z po zubu	0,6 mm
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	4.76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDER
Vrsta	HB4430
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,7 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		