


Garant**XDMT090416ZDSR, HB4030, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212866 ST1400
GTIN	4045197943125
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Posmak f_z po zubu: 1,1 mm

Debljina pločica S: 4.76 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	1,1 mm
Tip	ST400
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	4.76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDSR
Vrsta	HB4030
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1,5 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		