


Garant**Držać za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:
M12X125****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 301309 M12X125 |
| GTIN | 4045197943941 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Cilindrična izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

| | |
|--|------------|
| L ₂ | 5 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 125 mm |
| Vanjski Ø D | 34 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Navoj M | M12×125 |
| Ø provrta D ₁ tolerancija IT6 | 12,5 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 144 mm |
| Prihvat | SK 40 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |