

Garant
Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 63 A = 120, Ø stezanja D1: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308574 16
GTIN	4045197944078
Razred artikla	31C

Opis
Izvedba:

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Produžetak za termoskupljajuću glavu br. 302410 – 302417. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Ø D ₂	27 mm
Prihvat	PSC 63 A = 120

Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava