

Garant**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 40 kratko, Ø trna d1: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300835 13
GTIN	4045197944276
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Upotreba:

- S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	23 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	13
Ø trna d ₁	13 mm

Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	13
Vanjski Ø D	27 mm
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	18 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	13
Stezni Ø D ₁	13 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala