

**Garant**

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 30 kratka, Ø stezanja D1: 12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300048 12
GTIN	4045197944153
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
S otvorom za Balluff/RFID čip.

**S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Prihvat	SK 30 kratka
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------