



Produžetak za ER čahure cilindričan, za veličinu ER čahura: 20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300683 20
GTIN	4045197944245
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Cilindrični držač s drškom Weldon i ER maticom.
Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

Dodatni pribor:

Stezni ključ br. 309680 – 309740.

ER stezne čahure br. 308878 – 309434, zamjenska ER matica br. 309580; 309650.

Napomena:

Nije prikladno za postupke skupljanja.

Tehnički opis

Ø drške d	25 mm
Stezni raspon	1 - 13 mm
za ER stezna kliješta	20
Vanjski Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Duljina drške L ₁	85,5 mm
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm

Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta