

Garant**Cilindrična stezna čahura, ER steznu čahuru: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319291 40
GTIN	4045197943606
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

U standardni držač za unutarnje tokarenje ili svrdlo s izmjenjivim pločicama prihvaća se putem vanjskog promjera.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).
Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

Tehnički opis

Stezni Ø	40 mm
Ø d ₁	50 mm
prikladno za	Br. 319289

Osnovni držač Ø d ₂	64 mm
Navoj M	M50×1,5
l ₂ s adapterom za zamjene	60,5 mm
l ₂ sa steznim kliještima ER	28 mm
Vrsta proizvoda	Stezni tuljak