

Garant**VDI držač, ER steznu čahuru: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319292 40
GTIN	4045197943613
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

Brzoizmjenjivi adapteri br. 319285; 319286; 319289 vijcima se pričvršćuju izravno u držač. Stabilna kombinacija s minimalnim izlaznom dužinom.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32). Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

Tehnički opis

l_2 sa steznim kliještima ER	69 mm
x s adapterom za zamjene	158 mm

x sa steznom čahrom ER	125 mm
Vanjski Ø d ₁	40 mm
l ₂ s adapterom za zamjene	101 mm
Vanjski Ø d ₃	83 mm
Osnovni držač Ø d ₂	65 mm
Navoj M	M50×1,5
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter