

**Garant****Brzoizmjenjivi adapter ER40, d=64,5, Ø stezanja: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319289 25
GTIN	4045197943712
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

Putem stezne matice s vanjskim navojem se brzoizmjenjivi adapter pričvršćuje u cilindričnu steznu čahuru, odnosno VDI držač za izravno priključivanje putem adaptera.

**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje s 1, 2 ili 3 stezne površine.

**Dio isporuke:**

Zaporni vijak za zatvaranje rashladnih kanala, slijepa matica.

**Napomena:**

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).

**Tehnički opis**

Atribut imena proizvoda	d=64,5
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter

---

## Pribor

Pomagalo za montažu za brzoizmjenjivi sustav držača za unutarnje tokarenje 25

319299 25