

Garant**Brzoizmjenjivi adapter ER16, d=35, Ø stezanja: 8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319283 8 |
| GTIN | 4045197943668 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

Putem stezne matice s vanjskim navojem se brzoizmjenjivi adapter pričvršćuje u cilindričnu steznu čahuru, odnosno VDI držač za izravno priključivanje putem adaptera.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje s 1, 2 ili 3 stezne površine.

Dio isporuke:

Zaporni vijak za zatvaranje rashladnih kanala, slijepa matice.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Atribut imena proizvoda | d=35 |
| Vrsta proizvoda | Brzo izmjenjivi adapter |

