

Garant**Glava za glodanje i tokarenje, HSK-T 63, ER steznu čahuru: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319294 32
GTIN	4045197943729
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

Brzoizmjenjivi adapteri br. 319285; 319286; 319289 vijcima se pričvršćuju izravno u držač. Stabilna kombinacija s minimalnim izlaznom dužinom.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

ISO 12164-3.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32). Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

Tehnički opis

x s adapterom za zamjene	81 mm
l_2 s adapterom za zamjene	107 mm

I ₂ sa steznim kliještima ER	80 mm
x sa steznom čahuricom ER	54 mm
Vanjski Ø d ₃	63 mm
Navoj M	M40×1,5
Osnovni držač Ø d ₂	48 mm
Prihvat	HSK-T 63
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter