

HOLEX**Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304278 12
GTIN	4045197944313
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:****S kanalima rashladnog sredstva koji se ne mogu zatvoriti.**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Vanjski Ø D	42 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69882-4
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------