

Garant
Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 11

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300649 11
GTIN	4045197944481
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

· **Standardno s Balluffchip rupom.**

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806. ključ za povlačni vijak br. 308820; 308830.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 7 mm
Vanjski Ø D	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
za ER stezna klješta	11 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740	11
Korisna duljina L _N	44 mm

Stezni $\varnothing D_1$	1-7 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 4 mm	308882 4
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 5 mm	308918 5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 2,5 mm	308881 2,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing d$ 4 mm	309399 4
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 3 mm	308881 3
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 1 mm	308881 1
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing d$ 3,5 mm	309399 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 2 mm	308918 2
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 3 mm	308918 3
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 4 mm	308881 4
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 1-7 mm	309155
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 6 mm	308882 6
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 1,5 mm	308881 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 5,5 mm	308881 5,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing d$ 6 mm	309399 6
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing d$ 4,5 mm	309399 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 6 mm	308881 6
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 2 mm	308881 2

ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308882 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308918 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308881 5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308882 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308918 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308918 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308918 7
Garnitura ER čahura od 13 dijelova, 1-7 mm	309010