

Garant

Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 63 A = 70, za veličinu ER čahura: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305709 16
GTIN	4045197944511
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S Balluffchip rupama.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- Obrađene HSK funkcionalne površine.

Dio isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ER stezni ključ Mini br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Vanjski Ø D: 22 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 16

Tehnički opis

Rezervna ER mini matica br. 309650	16
za ER stezna klješta	16 mm
Vanjski Ø D	22 mm
Korisna duljina L _N	33 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 70

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta