

Garant

Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 16

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300649 16
GTIN	4045197944498
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Fino izbalansirana stezna matica za **HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

• **Standardno s Balluffchip rupom.**

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806. ključ za povlačni vijak br. 308820; 308830.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 22 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740: 16

Tehnički opis

Odgovarajući stezni ključ br. 309740	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
za ER stezna kliješta	16 mm
Vanjski Ø D	22 mm

Korisna duljina L _N	45 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta