

Garant**Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 kratko, Ø stezanja D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302593 20
GTIN	4045197944580
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹.
S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	20
Vanjski Ø D	52 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------