

**Garant****Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 50 kratko, Ø stezanja D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302650 32
GTIN	4045197944740
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
**S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	72 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Prihvat	BT 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	ADB
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

**Pribor**

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim $\varnothing$ D1 32 mm	309900 32
---	-----------