

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302745 20
GTIN	4045197944764
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$.
- Stezna matica fino izbalansirana ($G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$).
- Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 13 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski \varnothing D: 34 mm

Rezervna ER matica: 20

ER stezni ključ: 20

Tehnički opis

Rezervna ER matica	20
ER stezni ključ	20
za ER stezna kliješta	20
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Stezni raspon	1 - 13 mm
Stezni Ø D ₁	1-13 mm
Prihvat	BT 30 A = 60
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---------------------------------------------------	-----------