

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302745 16
GTIN	4045197944757
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min⁻¹).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

Tehnički opis

ER stezni ključ	16
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
za ER stezna klješta	16
Rezervna ER matica	16
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Prihvat	BT 30 A = 60
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna klješta

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------