

Garant

Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 32mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303035 32
GTIN	4045197944962
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹. Oblik ADB. **S četiri** kanala rashladnog sredstva.

- **Cilindrični oblik.**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Povećana površina nalijeganja.**
- **Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

Prednost:

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	78 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32

Ø trna d ₁	32 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Stezni Ø D ₁	32 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža