

**Garant**

**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 30 kratko, Ø trna d1: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303010 22
GTIN	4045197944870
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>. Oblik ADB. **S četiri** kanala rashladnog sredstva.

- **Cilindrični oblik.**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

**Prednost:**

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Druge veličine dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Duljina izboja A-dimenzija	40 mm

Vanjski Ø D	48 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža