

Garant

Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 27mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303015 27
GTIN	4045197944917
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene.
Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹. Oblik ADB.
S **četiri** kanala rashladnog sredstva.

- **Cilindrični oblik.**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Prednost:

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	27 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Duljina izboja A-dimenzija	35 mm
Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža