

**Garant****Hidraulička stezna glava HT kratka, PSC 63, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308556 20
GTIN	4045197945105
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).**
- **Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.**
- **Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.**

**Upotreba:**

Maksimalno prenosivi okretni momenti **550 Nm**, izvedba HT (High Torque).

- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**
- **Za teško narezivanje kod glodanja.**
- **Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.**

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302150, 302155, 302160 i 302165.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vanjski Ø D	49 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	41 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302160; 302155

Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Norma prihvata	ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava