

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A25R SSKCR/L12
Ukupna duljina L	200 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Duljina izboja L_1	75 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 25
Stezna visina L_2	24 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Veličina pločice	12 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500