

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	32 mm
Veličina pločice	12 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Duljina izboja L_1	75 mm
ISO kod držača	A25R SSKCR/L12
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 25
Ukupna duljina L	200 mm
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500