

Garant**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	19 mm
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Duljina izboja L_1	60 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	180 mm
ISO kod držača	A20Q SSKCR/L09
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500