

Garant
eco držač za tokarenje, vanjski, lijevi, veličina drške / pločice: 20/16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261103 20/16
GTIN	
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 319000 – 319886.

Tehnički opis

ISO kod držača	SVJBR/L 2020X16
Vijak za podlošku	269013 1
Duljina glave L ₁	40 mm
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L	99 mm
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259033 5

Seriya	Eco
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15