

Garant

Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, HSK-63 kratko, Ø stezanja D1: 16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308172 16
GTIN	4045197945358
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Premium izvedba: Poniklana izvedba s 4 rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnim drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s podešavanjem duljine uklj. vijak za podešavanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

4 komada M3vijaka za mlaznice.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Provrt za rashladne kanale

s mogućnošću zaključavanja

Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava