

**Garant**

**Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, HSK-63 kratko, Ø stezanja D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308172 6
GTIN	4045197945310
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Premium izvedba: Poniklana izvedba s 4 rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

**Upotreba:**

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnim drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dio isporuke:**

Kod steznih glava s podešavanjem duljine uklj. vijak za podešavanje duljine (od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

4 komada M3vijaka za mlaznice.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
------------------	-------

Vanjski Ø D	27 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava