

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, SK 50 kratko, Ø stezanja D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302287 16
GTIN	4045197945532
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Premium poniklana izvedba s 4 **rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti**. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

Dio isporuke:

4 komada M3vijaka za mlaznice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Ø D ₂	27 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava