

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, SK 40 kratko, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302237 6 |
| GTIN | 4045197945433 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Premium poniklana izvedba s **4 rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti**. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

Dio isporuke:

4 komada M3vijaka za mlaznice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------|
| Vanjski Ø D | 27 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 6 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja |
| Prihvat | SK 40 kratko |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |