

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, SK 50 kratko, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302287 6
GTIN	4045197945495
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Premium poniklana izvedba s 4 **rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti**. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.  
Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

**Dio isporuke:**

4 komada M3vijaka za mlaznice.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm

Vanjski Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava