

Garant**Stezna glava za ER čahure niklana, HSK-A 63 dugačka, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305394 32
GTIN	4045197945754
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Poniklano zbog sprečavanja korozije.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER čahura br. 308881 – 309434, ER ključ br. 309680, odnosno 613300.

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Stezni raspon	2 - 20 mm

Prihvat	HSK-A 63 dugačka
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
---------------------------------------	-----------