

**Garant**

**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, niklana, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 25**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300515 25
GTIN	4045197945822
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**

- **vrlo tihi rad zahvaljujući čvrsto stegnutim vretenima i preciznom balansiranju G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **optimalna zaštita od korozije zahvaljujući površinama obloženim niklom.**
- **najviše sile stezanja i preciznost pomoću GARANT preciznih steznih matica.**

Posebno niklan.

**GARANT –**

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) i obložena, visoka stezna sila uz neznatno trošenje.**
- **Prolaz izbušen.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER ključ br. 309680, odnosno 613300, ER čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene pločice), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm  
 Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm  
 Vanjski Ø D: 42 mm  
 Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 25  
 Rezervna matica HOLEX br. 309580: 25

## Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	25
Vanjski Ø D	42 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
za ER stezna kliješta	25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
---------------------------------------	-----------