


Garant**Stezna glava za ER čahure niklana, HSK-A 100 dugačka, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305486 16
GTIN	4045197945778
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Poniklano zbog sprečavanja korozije.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

za ER stezna klješta	16
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	HSK-A 100 dugačka
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------