

Garant

Držač za glodače glave High-Performance antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 200, Ø trna d1: 27mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306697 27
GTIN	4045197946010
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**
- **Povećana kontaktna površina na obodu.**

Prednost:

Jezgra posebno usklađena s prihvatima omogućuje optimalne rezultate obrade kod većih slobodnih duljina:

- **Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.**
- **Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.**
- **Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.**
- **Zaštita vretena stroja od vibracija.**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodaču glavu i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840; cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Kvaliteta centriranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm

Ø trna d_1	27 mm
Vanjski Ø D	58 mm
maksimalni broj okretaja n_{maks}	8000 min ⁻¹
Stezni Ø D_1	27 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 200
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža