

Garant**Držak alata za izradu profila, VDI Ø d = 12 mm, Prihvat drške tip: VDI30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293030 VDI30
GTIN	4045197946157
Razred artikla	29K

Opis**Odgovara:**

CNC strojevi.

Dodatni pribor:

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.

Napomena:

- **Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg Ø.**
- **Ostale vrste drški dostupni na upit.**

Tehnički opis

Ø D ₂	68 mm
Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Vrsta drške	VDI 30
Ø d	12 mm

List s podacima

Veličina prihvata	VDI30
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Pribor

Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 12 mm	293006 12
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 5 mm	293006 5
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 16 mm	293006 16
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 8 mm	293006 8