

Garant**Držac alata za izradu profila, metrički $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, \varnothing drške DS: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293026 32
GTIN	4045197946102
Razred artikla	29K

Opis**Odgovara:**

CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

Dodatni pribor:

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.

Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

Napomena:

- **Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg \varnothing .**
- **Ostale vrste drški dostupni na upit.**

Tehnički opis

L	76 mm
Duljina drške L_s	50 mm
Vrsta drške	Cilindrična drška
\varnothing drške D_s	32 mm

List s podacima

Ø D	58 mm
Ø d	16 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Pribor

Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 8 mm	293006 8
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 12 mm	293006 12
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 16 mm	293006 16
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 5 mm	293006 5