



## Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, navoj M: M16



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 370005 M16    |
| GTIN           | 4046368503360 |
| Razred artikla | 37M           |

### Opis

#### Izvedba:

- **Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.**
- **Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.**

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

#### Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

#### Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

### Tehnički opis

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| maksimalni stezni moment     | 88 Nm   |
| Visina ploče H               | 12,7 mm |
| Navoj M                      | M16     |
| Imbus ploča SW <sub>1</sub>  | 12 mm   |
| Duljina navoja L             | 27 mm   |
| Sila stezanja                | 27 kN   |
| Put ekscentra S <sub>1</sub> | 2,5 mm  |
| Šesterokutna ploča SW        | 30 mm   |
| Dimenzija A                  | 15 mm   |

Vrsta proizvoda

Ekscentrični stezni vijak