

HALDER**Stezni element s jednim klinom plosnat, navoj M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370022 M12
GTIN	4030618237693
Razred artikla	37K

Opis**Upotreba:**

Pritezanjem vijka obje stezne čeljusti se kreću prema van i pritišću obradke na čvrsti graničnik.

Materijal:

Osnovno tijelo od alatnog čelika, kaljeno, neobrađeno. Stezne čeljusti od alatnog čelika, kaljene, brunirane i brušene.

Napomena:

Montaža u rupu s navojima ili s pomoću matice za T utore. Moguće horizontalno ili vertikalno stezanje više komada.

Tehnički opis

Sila stezanja	30 kN
Navoj M	M12
maksimalni stezni moment	85 Nm
B ₁	41 mm
Duljina	42 - 49 mm
Visina H	26 mm

Vrsta proizvoda

Stezač klina