



TY® Asortiman bitova, 8-dijelni, 1/4 cola C 6,3 29 mm, broj dijelova: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	674163 8
GTIN	4010995421373
Razred artikla	63K

Opis

Izvedba:

Bitovi TY® dugi 29 mm zahvaljujući 4 mm dodatne duljine u odnosu na bitove od 25 mm imaju dulju zonu torzije što rezultira duljim vijekom trajanja. Idealni za učinkovite samobušeće vijke i udarne odvijače. Spremanje u plastičnom držaču BitBuddy® omogućava udobno rukovanje jednom rukom s direktnim prihvatom bita od držača u odvijač.

Prednost:

Nastavci u boji mogu se brzo i jednostavno pronaći, a zahvaljujući omotu u boji lako se pronalaze **i u mraku s pomoću UV svjetla.**

Sadržaj:

Nastavci, C 6,3, za Phillips vijak: 1 kom. PH2

Nastavci, C 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. vel. PZ1; PZ2; PZ3

Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX15; TX20; TX25

Drška za spojku: 1 kom.

Napomena:

Odgovarajuću UV džepnu svjetiljku LED / UV pronaći ćete pod br. 081518 UV-LED.

Tehnički opis

Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Odvijač za Phillips

List s podacima

Duljina nastavka	29 mm
Broj dijelova	8
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

Džepna svjetiljka LED i UVAkumulator tip UV-LED	081518 UV-LED
---	---------------