

**TY® Asortiman bitova, 8-dijelni, 1/4 cola C 6,3 29 mm, broj dijelova: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	674161 8
GTIN	4010995421366
Razred artikla	63K

Opis**Izvedba:**

Bitovi TY® dugi 29 mm zahvaljujući 4 mm dodatne duljine u odnosu na bitove od 25 mm imaju dulju zonu torzije što rezultira duljim vijekom trajanja. Idealni za učinkovite samobušeće vijke i udarne odvijače. Spremanje u plastičnom držaču BitBuddy® omogućava udobno rukovanje jednom rukom s direktnim prihvatom bita od držača u odvijač.

Prednost:

Nastavci u boji mogu se brzo i jednostavno pronaći, a zahvaljujući omotu u boji lako se pronalaze **i u mraku s pomoću UV svjetla.**

Sadržaj:

Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40

2 kom. vel. TX20

Drška za spojku: 1 kom.

Napomena:

Odgovarajuću UV džepnu svjetiljku LED / UV pronaći ćete pod br. 081518 UV-LED.

Tehnički opis

Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Duljina nastavka	29 mm
Broj dijelova	8
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

Džepna svjetiljka LED i UVAkumulator tip UV-LED

081518 UV-LED