

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
8/05mm**


**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 261354 8/05   |
| GTIN           | 4045197948038 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Stezna visina L <sub>2</sub>                                    | 7,5 mm              |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice                    | 269028 26           |
| Ukupna duljina L  | 80 mm               |
| Duljina glave L <sub>1</sub>                                    | 15 mm               |
| Udaljenost vrha od osi<br>odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 5 mm<br>VC.. 0501.. |
| Veličina pločice  | 5 mm                |
| Širina vrata L <sub>4</sub>                                     | 6 mm                |
| Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>                         | 9,2 mm              |
| ISO kod držača  | A08F SV95CR/L05     |
| Kut rezne oštrice κ   | 95 stupanj          |
| Korisna dubina T  | 3 mm                |
| Ø drške D <sub>s</sub>  | 8 mm                |
| Standard  | Tvornička norma     |
| Primjena  | desno               |
| Unutarnja dubina tokarenja do                                   | 3×D                 |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da                           |
| Primjena           | Uzdužno tokarenje, vanjsko   |
| Vrsta proizvoda    | Držač za unutarnje tokarenje |

---

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5                                 | 674248 TX5 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 200 cNm | 659957 200 |