

## Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
16/07mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Razred artikla	21T

### Tehnički opis

Duljina glave $L_1$	36 mm
Širina vrata $L_4$	12,9 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	19,5 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina $L$	150 mm
Stezna visina $L_2$	15 mm
Veličina pločice	7 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
ISO kod držača	A16M SV95CR/L07
Korisna dubina $T$	5 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200