

KÄRCHER**Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVR-L40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju **rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).**

- **Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.**
- **Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.**
- **Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.**

Jednomotorni industrijski usisivač od 1,2 kW, **spremnik od 40 litara.**

Dio isporuke:

S podvozjem s mogućnošću nakretanja i odvodnim crijevom s indikatorom punjenja. **Bez pribora. Odgovarajući pribor možete pronaći pod br. 078524, 078529 i 078533.**

Napomena:

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

Tehnički opis

Duljina	711 mm
---------	--------

Protok volumena zraka	59 l/s
Obujam spremnika	40 l
Radna buka	71 dB(A)
širina	523 mm
Oznaka proizvođača	IVR-L 40/12-1
Razred prašine - usisavač	L
Razred prašine - usisavač	L
Nazivna širina priključka	DN50 mm
Prihvat snaga	1200 W
Duljina kabela	6 m
Visina	960 mm
Težina	36 kg
Vakuum	230 mbar
Broj turbina	1
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Asortiman za usisavanje odvojenih čestica i tekućina. nazivna širina priključka DN40	078529 DN40
Košara za metalne odvojene čestice za industrijski usisavač volumen 20 l	078524 20
Reduktor nazivna širina priključka DN40	078533 DN40